


Raumtrenn-System

Silent Gliss® 6100




Produktmerkmale

- Universelles Raumtrenn-System für den Objekt- und Wohnbereich.
- Für variable und zweckmäßige Unterteilung von Räumen: Für Kabinen, Bad- und Duschtrennungen usw. Besonders geeignet für Krankenhäuser, Arztpraxen, Sanatorien, Heime, etc.
- Für mittelschwere bis schwere Vorhänge.
- Elegantes, stabiles und abbiegbares Profil. Mit Abdeckband keine Staubablagerung im Montagekanal (Hygienevorschriften!).
- Ideal als dekoratives Raumgestaltungselement.
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet.
- Standard Profillängen: 6 m.
- Leichte Wand- oder Deckenmontage. Besonders geeignet für abgehängte Anlagen.
- Leichter Vorhangwechsel mit Liftstab 7010.
- Anlagen beliebiger Längen möglich, durch Verwendung des Profilverbinders.
- Konfektionsarten Wave und Wave XL mit diesem System möglich.



6100

Profil- und Biegeinformationen




6101



Kleinsten Biegeradius 20 cm.
Wave XL: kleinsten Biegeradius
50 cm

Richtig messen

Berechnung der Paketbreiten für Wave XL




a = Pakettiefe 35 cm
b = Paketbreite
c = Abstand min. 22 cm


Systembreite		77-107	108-143	144-179	180-215	216-251	252-287	288-323	324-359	360-395
	b	21	26	31	36	41	46	51	56	61
Systembreite		396-431	432-468	469-503	504-539	540-575	576-600			
	b	66	71	76	81	86	91			
Systembreite		154-217	218-289	290-361	362-433	434-505	506-577	578-600		
	b	21	26	31	36	41	46	51		

System Option


Anordnung Bad- und Duschtrennung



Anordnung mehrere gebogene Anlagen




Anordnung mehrere gerade Anlagen




6100


Anordnung Krankenzimmer




Anordnung Krankenzimmer (mit V-Hänger)




Konfektionsart Wave



Wave ist eine zeitgemäße und neue Konfektionsart für Vorhänge. Wave verleiht leichten Dekostoffen eine schlichte und gleichmäßige „Wellen-Optik“.




6100




Wave Zubehör:

- 3582 - Haken
- 6013 - Feststeller
- 6345 - Gleiter an der Kordel 60 mm
- 6346 - Gleiter an der Kordel 80 mm
- 6349 - Vorhangband
- 6363 - Netzband
- 6364 - Verlängerung
- 6365 - Hänger
- 6366 - Vorläufer
- 10075 - Bleiband 50 gr/m
- 10076 - Beschwerung
- 2255 - Bremse kombiniert

Konfektionsart Wave XL



Wave XL ist eine neue Konfektionsart speziell für Vorhänge in hohen und großen Anwendungsbereichen.
Diese Konfektionsart verleiht dem Stoff eine besonders großzügige und tiefe Wellenoptik.




Wave XL Zubehör:

- 2216 - Pes Schnur 0,85 mm
- 6013 - Feststeller
- 6349 - Vorhangband
- 6363 - Netzband
- 6391 - Hänger
- 6392 - Vorschubstreifen
- 6393 - Gleiter
- 6395 - Verlängerung
- 6398 - Clip
- 6399 - Vorläufer
- 2255 - Bremse kombiniert

Positionierung Träger oder Hänger


Hänger



Täger




Deckenmontage mit Deckenträger 6124



Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Wave XL: Mind. Wandabstand - Mitte Profil 22 cm


Deckenmontage mit Mini-Hänger 6175



Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Wave XL: Mind. Wandabstand - Mitte Profil 22 cm

Deckenmontage mit Teleskop-Hänger 6190




Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Wave XL: Mind. Wandabstand - Mitte Profil 22 cm




6100

Abgehängte Deckenmontage mit V-Hänger 6501




x (cm)
35 - 100






Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Wave XL: Mind. Wandabstand - Mitte Profil 22 cm.





Wandmontage mit Tragwinkel 6181 / 6182






X (mm)
6181 43
6182 93





Wandmontage für stirnseitige Befestigung mit Wandlager 6526




Profilschluss mit Verbindungsplatte 6121 für Kreuzverbindungen



Profilanschluss mit Brücke 6512 für abgebogene Anlagen



6512
Brücke



6116
Nutenstein

Zubehör Standard

3599 Haken



6065 Ösenfeststeller



6083 Gleiter



6086 Verschlussfeder



Zubehör Optional

3581 Haken



3582 Haken



3598 Öse



6057 Gleiter



6083 Gleiter



6096 Gleiter 6083 an der Stange



6098 Roller



6110 Abdeckband



6146 Haken (für Duschvorhänge mit Ösen)



6213 Clic-Gleiter




6283 Roller




6100

Zubehör Optional vermaßt

6112 Profilverbinder



6611 Enddeckel



www.silentgliss.de

Silent Gliss GmbH
Rebgartenweg 5
D - 79576 Weil am Rhein

Tel. +49 (0) 7621 6607 0
Fax +49 (0) 7621 6607 37
info@silentgliss.de

www.silentgliss.at

Silent Gliss GsmbH
Gewerbestrasse 6
A - 6710 Nenzing

Tel. +43 (0) 5525 64 111
Fax +43 (0) 5525 63 170

Vertriebsbüro / Showroom
Stubenring 6
A - 1010 Wien
Tel. +43 (0) 1 513 16 77
Fax +43 (0) 1 513 16 77-88
info@silentgliss.at